

3M Scotch-Brite™

Kompaktni brusni čep iz brusne koprene Ø 25 × 25 mm, Primerjava zrnatosti: 180M**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 551930 180M |
| GTIN | 50048011140631 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Vlaknata koprena Scotch-Brite™ z brusnimi zrnji, vezanimi z umetno smolo, **stisnjena oblika brusnih čepov**, možnost poravnave.

Uporaba:

Za **univerzalno zaključno obdelavo**.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Ø glave | 25 mm |
| Stopnja preciznosti | srednja |
| Ø izvrtine | 5 mm |
| Izvedba | 6A medium |
| Stopnja trdote | srednja |
| Višina glave | 25 mm |
| Primerjava zrnatosti | 180 |
| Trn za rezkarje | z vpenjalnim trnom art. 551935 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Priporočeno število vrtljajev | 13000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Brusni čep |

Pribor

| | |
|--|--------|
| Vpenjalni trn za kompaktne brusne čepe iz brusne koprene | 551935 |
|--|--------|