



## 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 8mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 642100 8      |
| GTIN                  | 4018754005161 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil **AS-Drive**.

#### Standard:

**DIN 3124**

#### Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 642129

### Tehnični opis

|            |       |
|------------|-------|
| Zev ključa | 8 mm  |
| Dolžina    | 38 mm |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Ø na izhodni strani | 13 mm                       |
| Pogonski 4-kotnik   | 1/2 col                     |
| Standard            | DIN 3124                    |
| Pogonski profil     | 12-kotni nasadni ključ      |
| Material            | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® |
| Površina            | nikelj kromirano            |
| s profilom AS-Drive | da                          |
| Vrsta izdelka       | Nasadni ključ               |