

**MIRKA****Brusni disk ABRALON™, Ø 34 mm, Zrnatost: 1000****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 567902 1000   |
| GTIN                  | 6416868568448 |
| Razred artikla        | 56M           |

**Opis****Izvedba:**

Patentiran sistem zaključne obdelave ABRALON™ je sestavljen iz pletene mreže s prevleko iz silicijevega karbida na tanki penasti podlagi. Prednosti:

- **Brusna mreža omogoča prosto kroženje vode oziroma zraka, ki učinkovito odstranjuje brusni prah.**
- **Velika učinkovitost – krajši delovni čas in daljša življenjska doba.**

**Uporaba:**

Za ročno in strojno **suho in mokro brušenje** vseh kontur, oblik, kovin **z velikimi zahtevami obdelave površine** vse do predpoliranja.

**Tehnični opis**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ø plošče                  | 34 mm                  |
| Zrnatost                  | 1000                   |
| Serija                    | ABRALON™               |
| Brusno sredstvo           | Silicijev karbid (SiC) |
| Kratka za brusno sredstvo | SiC                    |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Brusna podlaga                | Tkana mreža                 |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 %                     |
| Značilnost blagovnega imena   | Ø 34 mm                     |
| Pogonski stroj                | Vibracijski brusilnik       |
| maksimalna obodna hitrost     | 40 m/s                      |
| Vrsta izdelka                 | Samopritrdilni brusni diski |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno         |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Kamen             | pogojno primerno |                |            |
| Laki              | primerno         |                |            |
| Uni               | pogojno primerno |                |            |
| mokro maks.       | primerno         |                |            |
| suho              | pogojno primerno |                |            |