

HOLEX**12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642120 30
GTIN	4045197164186
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642132, HOLEX: art. 642122).

Tehnični opis

Ø na izhodni strani	39,8 mm
Zev ključa	30 mm
Dolžina	44 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 3124

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ