



Delovne hlače do pasu CANVAS 320, mornarsko modra, Konfekcijska velikost DE: 90



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091361 90
GTIN	4030913889740
Razred artikla	09R

Opis

Izvedba:

- **S Cordura® ojačani žepi za kolenske podloge.**
 - **Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi podlogami art. 091802.**
- Serijska robustnih **delovnih oblačil Canvas 320** nudi visoko zaščito v najrazličnejših delovnih situacijah. Z **gumijasto vrvico v pasu** za udobno namestitvev. **Ojačitve iz materiala Cordura®** na posebej obremenjenih mestih zagotavljajo odpornost proti trganju in obrabi. Tkanina s preprostim vzdrževanjem s prevleko s Teflonom® je **odbojna za umazanijo in vodo**. Odsevni robovi iz **odsevnega materiala 3M™ Scotchlite™** za boljšo vidnost v temi.

Delovne hlače do pasu s sedmimi zankami za pas.

- **Ojačana žepa na zadnjici.**
- **Dva stranska žepa iz Cordura®.**
- **Dvojni žep za zložljivi meter iz Cordura®.**
- **Stegenski žep s prišitim žepom za mobilni telefon.**
- **Razporek z zadrgo.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Delovne hlače do pasu v črni barvi pod art. 091362.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Sestava tkanine: 35 % bombaža

Sestava tkanine: 65 % poliestra

Gramatura materiala/gostota tkanine: 320 g/m²

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Standard: EN 14404

Tehnični opis

Velikost IT	38L
Velikost FR	38L
Konfekcijska velikost DE	90
Serija	CANVAS 320
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	38L
Spol	moški
Sestava tkanine	35 % bombaža
Sestava tkanine	65 % poliestra
Gramatura materiala/gostota tkanine	320 g/m ²
Pranje	60 °C, pisano perilo
Barva	mornarsko modra
Standard	EN 14404
Vrsta izdelka	Delovne hlače

Pribor

Podloga za kolena Standard 1 par Tip KNEE	091802 KNEE
---	-------------