

**Delovne hlače z oprsnikom CANVAS 320, črna, Konfekcijska velikost DE: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091372 25
GTIN	4030913040981
Razred artikla	09R

Opis**Izvedba:**

Serija robustnih **delovnih oblačil Canvas 320** nudi visoko zaščito v najrazličnejših delovnih situacijah. Z **gumijasto vrvico v pasu** za udobno namestitev. **Ojačitve iz materiala Cordura®** na posebej obremenjenih mestih zagotavljajo odpornost proti trganju in obrabi. Tkanina s preprostim vzdrževanjem s prevleko s Teflonom® je **odbojna za umazanijo in vodo**. Odsevni robovi iz **odsevnega materiala 3M™ Scotchlite™** za boljšo vidnost v temi.

Delovne hlače z oprsnikom z nastavljivim pasom in povišanim hrbtnim delom. Naramnice z elastičnimi gumijastimi trakovi in varnostnimi vtičnimi zaponkami. Dvojni žep na oprsniku.

- **S Cordura® ojačanimi žepi za kolenske podloge.**
- **Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi podlogami.**
- **Ojačana žepa na zadnjici.**
- **Dva stranska žepa iz Cordura®.**
- **Dvojni žep za zložljivi meter iz Cordura®.**
- **Stegenski žep s prišitim žepom za mobilni telefon.**
- **Razporek z zadrgo.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Sestava tkanine: 35 % bombaža

Sestava tkanine: 65 % poliestra

Gramatura materiala/gostota tkanine: 320 g/m²

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

Velikost IT	46C
Velikost FR	46C
Konfekcijska velikost DE	25
Serija	CANVAS 320
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	46C
Spol	moški
Sestava tkanine	35 % bombaža
Sestava tkanine	65 % poliestra
Gramatura materiala/gostota tkanine	320 g/m ²
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	črna
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom

Pribor

Podloga za kolena Standard 1 par Tip KNEE

091802 KNEE