

**6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642200 20
GTIN	4018754005925
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil **AS-Drive**.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

**Napotek:**

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 642229

**Tehnični opis**

Dolžina	42 mm
Zev ključa	20 mm

Ø na izhodni strani	27,2 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	nikelj kromirano
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ