

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614820 12
GTIN	4045197218773
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

Višina zeva $h_1$	5,8 mm
Zev ključa	12 mm
Višina obroča $h_2$	8,7 mm
Dolžina ključa L	174 mm
Širina zeva b	25,9 mm
Ø obroča D	23,7 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ