

**Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614900 10
GTIN	4045197442048
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

maksimalna višina zeva h1	5,5 mm
Zev ključa	10 mm
Dolžina ključa L	170 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	8 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

