

**6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 642200 19 |
| GTIN | 4018754005918 |
| Razred artikla | 63A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil **AS-Drive**.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 642229

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------|
| Dolžina | 38 mm |
| Ø na izhodni strani | 26,2 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Zev ključa | 19 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Standard | DIN 3124 |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® |
| Površina | nikelj kromirano |
| s profilom AS-Drive | da |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |