

**6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 30mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 642200 30     |
| GTIN                  | 4018754006021 |
| Razred artikla        | 63A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil **AS-Drive**.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

**Napotek:**

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 642229

**Tehnični opis**

|            |       |
|------------|-------|
| Dolžina    | 45 mm |
| Zev ključa | 30 mm |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Ø na izhodni strani | 39,7 mm                     |
| Pogonski 4-kotnik   | 1/2 col                     |
| Standard            | DIN 3124                    |
| Pogonski profil     | 6-kotni nasadni ključ       |
| Material            | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® |
| Površina            | nikelj kromirano            |
| s profilom AS-Drive | da                          |
| Vrsta izdelka       | Nasadni ključ               |