



## Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 30X32mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615000 30X32  |
| GTIN                  | 4018754021130 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**.

#### Prednosti:

Profil **AS-Drive**:

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijakov.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

#### Standard:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 615600

### Tehnični opis

|   |       |
|---|-------|
| maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks | 48 mm |
| Zev ključa <sub>2</sub>                 | 32 mm |
| Zev ključa <sub>1</sub>                 | 30 mm |

|   |               |
|---|---------------|
| maksimalni $\varnothing$ obroča D <sub>1</sub> maks | 44 mm         |
| Dolžina ključa L                                    | 365 mm        |
| Mere zeva ključa                                    | metrični      |
| Vrsta izdelka                                       | Vijačni ključ |