



Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, Zev ključa: 19X22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	615000 19X22
GTIN	4018754020997
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**.

Prednosti:

Profil **AS-Drive**:

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijakov.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 615600

Tehnični opis

Dolžina ključa L	300 mm
maksimalni \varnothing obroča D ₁ maks	29 mm
maksimalni \varnothing obroča D ₂ maks	34 mm

Zev ključa ₁	19 mm
Zev ključa ₂	22 mm
Mere zeva ključa	metrični
Vrsta izdelka	Vijačni ključ