

**Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614900 24
GTIN	4045197442178
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalna višina zeva h ₁	10,2 mm
Dolžina ključa L	338 mm
Zev ključa	24 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	15,7 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

