

**Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614900 27
GTIN	4045197442185
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	386 mm
Zev ključa	27 mm
maksimalna višina zeva h1	12 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	18 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

