

**Garant****6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski, Zev ključa: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642325 22
GTIN	4045197497901
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zev ključa **Surface Drive** omogoča trdno prileganje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive je primeren tudi za vmesne mere (npr. colski vijaki A/F, BSF, BSW) in obrabljene vijake. Nasadni ključi z izvrtino.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

**Tehnični opis**

Ø na izhodni strani	29,9 mm
Dolžina	41 mm
Zev ključa	22 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col

Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ