

Garant**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 16X18 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615700 16X18
GTIN	4045197160706
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Na obročni strani s profilom **AS-Drive**.

Prednosti:

Profil **AS-Drive**:

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Vsi dvostranski obročni ključi GARANT in STAHLWILLE, globoko zaviti, so opremljeni s tem profilom – prepoznate jih po znaku **AS-Drive**.

Dolžina ključa L: 270 mm

maksimalni Ø obroča D₁ maks: 25 mm

maksimalni Ø obroča D₂ maks: 27 mm

Tehnični opis

Dolžina ključa L	270 mm
------------------	--------

Zev ključa ₂	18 mm
Zev ključa ₁	16 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	25 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	27 mm
Mere zeva ključa	metrični
Vrsta izdelka	Vijačni ključ