

Garant

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 13X15 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615700 13X15 |
| GTIN | 4045197160652 |
| Razred artikla | 61A |

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Na obročni strani s profilom **AS-Drive**.

Prednosti:

Profil **AS-Drive**:

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijakov.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Vsi dvostranski obročni ključi GARANT in STAHLWILLE, globoko zaviti, so opremljeni s tem profilom – prepoznate jih po znaku **AS-Drive**.

Dolžina ključa L: 245 mm

maksimalni Ø obroča D₁ maks: 22 mm

maksimalni Ø obroča D₂ maks: 23 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-------|
| Zev ključa ₂ | 15 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| maksimalni \varnothing obroča D ₂ maks | 23 mm |
| maksimalni \varnothing obroča D ₁ maks | 22 mm |
| Zev ključa ₁ | 13 mm |
| Dolžina ključa L | 245 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |