



## 12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski, Zev ključa: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642500 16
GTIN	4018754005604
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Dvojni 6-kotnik z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 3124-L**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 642529

### Tehnični opis

Ø na izhodni strani	22,4 mm
Dolžina	83 mm
Zev ključa	16 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col

Standard	DIN 3124
Standard	DIN EN 3710
Standard	ASME B 107.5M
Standard	DIN EN 3709
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ