

Garant**6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 642325 17 |
| GTIN | 4045197497826 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zev ključa **Surface Drive** omogoča trdno prileganje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive je primeren tudi za vmesne mere (npr. colske vijaki A/F, BSF, BSW) in obrabljene vijake. Nasadni ključi z izvrtino.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Ø na izhodni strani | 24,1 mm |
| Dolžina | 38 mm |
| Zev ključa | 17 mm |
| za ameriške colske mere | 21/32 col |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive |
| Standard | DIN 3124 |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirani |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |