



12-kotni nasadni ključ za vžigalne svečke, 1/2-colski, Zev ključa: 20,8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Z gumijastim vložkom, ki drži vžigalno svečko.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Dolžina	83 mm
Držalni mehanizem za vžigalne svečke	Gumijasto držalo
Zev ključa	20,8 mm
Ø na izhodni strani	27,7 mm
Zev ključa	13/16 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Material	Chrome-Alloy-Steel

Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Nasadni ključ