



12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 7/16col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642400 7/16
GTIN	4018754007851
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil **AS-Drive**.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Ø na izhodni strani	16,3 mm
Dolžina	38 mm
Zev ključa	7/16 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ

Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	nikelj kromirano
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ