

HOLEX**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 13X14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 13X14
GTIN	4045197385406
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	14 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	23 mm
Zev ključa ₁	13 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	22 mm
Dolžina ključa L	239 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

