

HOLEX**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 27X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 27X30
GTIN	4045197385543
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D ₂ maks	44 mm
Zev ključa ₁	27 mm
maksimalni \varnothing obroča D ₁ maks	40 mm
Dolžina ključa L	346 mm
Zev ključa ₂	30 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

