

**Garant****Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 17X19 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615700 17X19
GTIN	4045197160713
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Na obročni strani s profilom **AS-Drive**.

**Prednosti:**

Profil **AS-Drive**:

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Napotek:**

**AS-Drive** – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Vsi dvostranski obročni ključi GARANT in STAHLWILLE, globoko zaviti, so opremljeni s tem profilom – prepoznate jih po znaku **AS-Drive**.

Dolžina ključa L: 270 mm

maksimalni Ø obroča D<sub>1</sub> maks: 28 mm

maksimalni Ø obroča D<sub>2</sub> maks: 29 mm

**Tehnični opis**

Zev ključa <sub>2</sub>	19 mm
-------------------------	-------

Dolžina ključa L	270 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	28 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	17 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	29 mm
Mere zeva ključa	metrični
Vrsta izdelka	Vijačni ključ