

ARIANA**Visokotlačna šoba 1/8-colski AG, Dolžina cevi: 1mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	084435 1
GTIN	4037728217218
Razred artikla	08J

Opis**Izvedba:**

Visokotlačna šoba za tlak do 90 barov. Visokotlačno hlajenje in območje vrtenja od 70° do 110°. Ohišje iz kakovostne umetne mase (granulat).

- **Za prostorsko varčno vgradnjo v obstoječi cevni sistem.**
- **Šoba je vrtljiva za 360°.**
- **Na voljo so različne dolžine cevi.**

Uporaba:

Za naknadno vgradnjo v obstoječ sistem. Visokotlačno hlajenje omogoča hitro obdelavo pri odrezovanju z velikim številom vrtljajev.

Tehnični opis

Dolžina cevi	1 mm
Notranji Ø šobe	2 mm
Priključni navoj	1/8 col
Vrsta izdelka	Sistem hlajenja

