

Garant**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 27X30 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615700 27X30 |
| GTIN | 4045197160829 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Na obročni strani s profilom **AS-Drive**.

Prednosti:

Profil **AS-Drive**:

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Vsi dvostranski obročni ključi GARANT in STAHLWILLE, globoko zaviti, so opremljeni s tem profilom – prepoznate jih po znaku **AS-Drive**.

Dolžina ključa L: 360 mm

maksimalni Ø obroča D₁ maks: 40 mm

maksimalni Ø obroča D₂ maks: 44 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------|
| Dolžina ključa L | 360 mm |
|------------------|--------|

| | |
|---|---------------|
| Zev ključa ₁ | 27 mm |
| Zev ključa ₂ | 30 mm |
| maksimalni Ø obroča D ₁ maks | 40 mm |
| maksimalni Ø obroča D ₂ maks | 44 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |