

**ARIANA****Visokotlačna šoba 1/8-colski AG, Dolžina cevi: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	084435 12,5
GTIN	4037728217287
Razred artikla	08J

**Opis****Izvedba:**

**Visokotlačna šoba za tlak do 90 barov.** Visokotlačno hlajenje in območje vrtenja od 70° do 110°. Ohišje iz kakovostne umetne mase (granulat).

- **Za prostorsko varčno vgradnjo v obstoječi cevni sistem.**
- **Šoba je vrtljiva za 360°.**
- **Na voljo so različne dolžine cevi.**

**Uporaba:**

**Za naknadno vgradnjo** v obstoječ sistem. Visokotlačno hlajenje omogoča hitro obdelavo pri odrezovanju z velikim številom vrtljajev.

**Tehnični opis**

Dolžina cevi	12,5 mm
Notranji Ø šobe	2 mm
Priključni navoj	1/8 col
Vrsta izdelka	Sistem hlajenja

