

ARIANA**Visokotlačna šoba 1/4-colski AG, Dolžina cevi: 1mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 084436 1 |
| GTIN | 4037728217379 |
| Razred artikla | 08J |

Opis**Izvedba:**

Visokotlačna šoba za tlak do 90 barov. Visokotlačno hlajenje in območje vrtenja od 70° do 110°. Ohišje iz kakovostne umetne mase (granulat).

- **Za prostorsko varčno vgradnjo v obstoječi cevni sistem.**
- **Šoba je vrtljiva za 360°.**
- **Na voljo so različne dolžine cevi.**

Uporaba:

Za naknadno vgradnjo v obstoječ sistem. Visokotlačno hlajenje omogoča hitro obdelavo pri odrezovanju z velikim številom vrtljajev.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-----------------|
| Dolžina cevi | 1 mm |
| Notranji Ø šobe | 2 mm |
| Priključni navoj | 1/4 col |
| Vrsta izdelka | Sistem hlajenja |

