

HOLEX**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 13X17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 13X17
GTIN	4045197385420
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	13 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	22 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	27 mm
Dolžina ključa L	263 mm
Zev ključa ₂	17 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

