

**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 19X24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 19X24
GTIN	4045197331304
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D ₂ maks	35 mm
Zev ključa ₁	19 mm
maksimalni \varnothing obroča D ₁ maks	29 mm
Dolžina ključa L	325 mm
Zev ključa ₂	24 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

