

HOLEX**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 21X23mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 21X23
GTIN	4045197329875
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

maksimalni Ø obroča D ₂ maks	35 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	32 mm
Dolžina ključa L	325 mm
Zev ključa ₁	21 mm
Zev ključa ₂	23 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

