

HOLEX**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 7X8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615900 7X8 |
| GTIN | 4045197442444 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

| | |
|--|---------------|
| maksimalni \varnothing obroča D_2 maks | 14 mm |
| Zev ključa $_2$ | 8 mm |
| maksimalni \varnothing obroča D_1 maks | 12 mm |
| Zev ključa $_1$ | 7 mm |
| Dolžina ključa L | 180 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Površina | fosfatirani |
| Značilnost blagovnega imena | fosfatirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

