

**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 20X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 20X22
GTIN	4045197332219
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	34 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	22 mm
Dolžina ključa L	318 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	20 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	31 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

