

Garant**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 18X21 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615700 18X21
GTIN	4045197160737
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Na obročni strani s profilom **AS-Drive**.

Prednosti:

Profil **AS-Drive**:

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Vsi dvostranski obročni ključi GARANT in STAHLWILLE, globoki zaviti, so opremljeni s tem profilom – prepoznate jih po znaku **AS-Drive**.

Dolžina ključa L: 300 mm

maksimalni Ø obroča D₁ maks: 28 mm

maksimalni Ø obroča D₂ maks: 32 mm

Tehnični opis

maksimalni Ø obroča D₂ maks

32 mm

Dolžina ključa L	300 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	28 mm
Zev ključa ₁	18 mm
Zev ključa ₂	21 mm
Mere zeva ključa	metrični
Vrsta izdelka	Vijačni ključ