

**HOLEX****Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 10X11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 10X11
GTIN	4045197385369
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

**Tehnični opis**

maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	16 mm
Dolžina ključa L	197 mm
Zev ključa $_2$	11 mm
Zev ključa $_1$	10 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	18 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

