

VBW**Kotne cevne klešče, S-čeljust, Ø cevi: 1 col**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	810740 1
GTIN	4005887265302
Razred artikla	83E

Opis

Izvedba:

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

VBW s čeljustjo S-oblike za 3-točkovno prijemanje cevi.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

Tehnični opis

Ø cevi	1 col
celotna dolžina	320 mm
Območje vpenjanja	49 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
S-čeljusti	da
švedska oblika	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

