

**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 12X13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 12X13
GTIN	4045197160959
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	12 mm
Dolžina ključa L	216 mm
Zev ključa ₂	13 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	20 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	21 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

