



Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski, Profil Torx®: E11



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 642700 E11 |
| GTIN | 4018754007264 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov ključni varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotniki ustrezajo **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov. Matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Mera profila A: 10,1 mm

Ø na izhodni strani: 14 mm

Dolžina: 38 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------|
| Mera profila A | 10,1 mm |
| Ø na izhodni strani | 14 mm |
| Profil Torx® | E11 |
| Dolžina | 38 mm |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Površina | nikelj kromirano |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |