

HOLEX**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 17X19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 17X19
GTIN	4045197348692
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	28 mm
Dolžina ključa L	290 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	29 mm
Zev ključa $_1$	17 mm
Zev ključa $_2$	19 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

