

HOLEX**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 10X13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 10X13
GTIN	4045197385376
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	216 mm
Zev ključa ₁	10 mm
Zev ključa ₂	13 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	21 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

