

**HOLEX****Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 24X30mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615900 24X30  |
| GTIN                  | 4045197385536 |
| Razred artikla        | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

**Tehnični opis**

|   |               |
|---|---------------|
| maksimalni $\varnothing$ obroča D <sub>1</sub> maks | 36 mm         |
| Zev ključa <sub>1</sub>                             | 24 mm         |
| maksimalni $\varnothing$ obroča D <sub>2</sub> maks | 44 mm         |
| Zev ključa <sub>2</sub>                             | 30 mm         |
| Dolžina ključa L                                    | 346 mm        |
| Mere zeva ključa                                    | metrični      |
| Površina  | fosfatirani   |
| Značilnost blagovnega imena                         | fosfatirani   |
| Vrsta izdelka                                       | Vijačni ključ |

