



## Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 25-35mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428602 25-35
GTIN	5051102210229
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje** za zaprte izvrtine od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

USB-ključ art. 498952.

Nastavitveni obroči art. 484030.

Podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

### Tehnični opis

Možnost izbiranja odčitavanja	0,01/0,001 mm
Mera a	0,5 mm

Merilno območje	25 - 35 mm
Točnost	0,004 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50
DAkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 25-35 mm	428745 25-35
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 25-35 mm	428746 25-35