



## Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 16-20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428602 16-20
GTIN	5051102210021
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje** za zaprte izvrtine od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

USB-ključ art. 498952.

Nastavitveni obroči art. 484030.

Podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

### Tehnični opis

Standardna globina merjenja	66 mm
Mera a	0,5 mm

Merilno območje	16 - 20 mm
Globina merjenja s podaljškom	166 mm
Točnost	0,004 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01/0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/100	428510 3/100
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 16-20 mm	428605 16-20
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 16-20 mm	428745 16-20
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 16-20 mm	428746 16-20