

**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 12X14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 12X14
GTIN	4045197441720
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	12 mm
Zev ključa ₂	14 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	23 mm
Dolžina ključa L	216 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	20 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

