



Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Hologic z Bluetooth, Merilno območje: 10-12,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428702 10-12,5
GTIN	5051102207762
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Hologic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5–16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,001 mm
Standardna globina merjenja	58 mm
Merilno območje	10 - 12,5 mm
Mera a	1,9 mm
Globina merjenja s podaljškom	134 mm
Točnost	0,004 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

022510 200

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20

Pribor

Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/76	428510 2/76
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 10-12,5 mm	428746 10-12,5