



Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Holematic z Bluetooth, Merilno območje: 25-35mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428702 25-35
GTIN	5051102208097
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5–16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištrole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Merilno območje	25 - 35 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
Mera a	0,5 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm

022500 50

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm

022510 200

Pribor

Priključni kabel Tip USB2

498948 USB2

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150

428510 4/150

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm

484030 30

Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip

498952

Priključni kabel Tip R2

498948 R2

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 25-35 mm

428745 25-35

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 25-35 mm

428746 25-35