



Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Hologic z Bluetooth, Merilno območje: 80-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Hologic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5–16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Merilno območje	80 - 100 mm
Globina merjenja s podaljškom	235 mm
Točnost	0,005 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standardna globina merjenja	85 mm
Mera a	0,5 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm

022510 200

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje
maksimalno merilno območje 100 mm

022500 100

Pribor

Priključni kabel Tip USB2

498948 USB2

Priključni kabel Tip R2

498948 R2

Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip

498952

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm

484030 90

Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 80-100
mm

428605 80-100

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150

428510 5/150

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 80-100
mm

428745 80-100

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje
80-100 mm

428746 80-100