



## 6-kotni zglobni vložek, 1/2-colski, Zev ključa: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642600 16
GTIN	4018754006199
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. 6-kotnik z **AS-Drive** profilom.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

Ø na izhodni strani	22,4 mm
Zev ključa	16 mm
Dolžina	69 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

