



## Vijačni nastavek za vijake XZN, 1/2-cole, dolgi, za vijake: M12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642900 M12
GTIN	4018754007233
Razred artikla	63A

### Opis

**Izvedba:**

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po **DIN 3120**.

**Uporaba:**

Za vijake XZN.

**Standard:**

**DIN 2324**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

### Tehnični opis

Dolžina	140 mm
Ø na strani pogona	22,7 mm
za vijake	M12
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač za vijake XZN
Vrsta izdelka	Nasadni ključ